



内径未抛光

Ry: 6.62 μ m/Ra: 1.02 μ m/Rz: 4.70 μ m

内径已抛光

Ry: 0.21 μ m/Ra: 0.02 μ m/Rz: 0.18 μ m

点胶针 定制 · 选项 · 其他

内径抛光管

特长

点胶量的稳定性

可减轻胶水在管内流动时的阻力，提高出胶量的稳定性。

防止堵塞

由于提高了管内的流动性，从而有效的防止了堵胶现象。

优异的清洗性能

经过抛光处理，表面粗糙度更小，因此更容易清洗残留胶水。

通过减低压力抑制材料分离现象

由于提高了流动性，减少了对压力的要求，因此能抑制胶水液体的分离。